

Electrodistributeur JMTH-5/2-7,0-S-VI



N° de pièce: 151701

Produit de fin de série

FESTO

[pour terminal de distributeurs](#)

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Fonction de distributeur | 5/2 bistable |
| Mode d'actionnement | électrique |
| Débit nominal normal | 1.300 l/min |
| Pression de service | -0,9 ... 10 bar |
| Conception | Piston tiroir |
| Diamètre nominal | 7 mm |
| Fonction d'échappement | réglable |
| Principe d'étanchéité | mou (joint) |
| Position de montage | indifférent |
| Commande manuelle auxiliaire | avec accessoires, bistable |
| Type de commande | piloté |
| Sens d'écoulement | réversible |
| Pression de commande | 4 ... 6 bar |
| Valeur b | 0,23 |
| Valeur C | 6,1 l/sbar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Température du fluide | -5 ... 50 °C |
| Température ambiante | -5 ... 50 °C |
| Mode de fixation | à trou débouchant |
| Raccord pneumatique 1 | Embase |
| Raccord pneumatique 2 | Embase |
| Raccord pneumatique 3 | Embase |
| Raccord pneumatique 4 | Embase |
| Raccord pneumatique 5 | Embase |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Information matière joints | NBR |