


# coupleur rapide KDMS6-3/8-A

N° de pièce: 151777

FESTO

auto-obturant, pour accouplement de sécurité selon ISO 4414



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	10 mm
Affichage de pression	optique
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 12 bar
Débit nominal normal	1,917 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage nominal	21,5 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 15 %
Poids du produit	170 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G3/8