


coupleur rapide KDMS6-1/2-A

N° de pièce: 151778

FESTO

auto-obturant, pour accouplement de sécurité selon ISO 4414



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	13 mm
Affichage de pression	optique
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 12 bar
Débit nominal normal	1,935 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage nominal	32,5 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	175 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/2