


étrier FKG-40-B

N° de pièce: 15235

FESTO

pour éviter les couples de basculement du coulisseau des entraînements linéaires DGO et compenser le désaxage de la charge guidée parallèlement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	40
Ecart radial +/-	1 mm
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 ... 120 °C
Charge durable max. autorisée dans le sens +/- de la force	1.600 N
Poids du produit	1.227 g
Matériau pièce d'accouplement	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé Acier galvanisé
Matériau fourche	Acier zingué
Matériau coulisseau	Laiton