


flasque orientable SNG-200

N° de pièce: 152598

FESTO

Chape de pied compatible LSNG, LSNSG



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	200
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	5.160 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	Aluminium moulé sous pression
Matériau boulons	Acier zingué
Matériau vis	Acier zingué
Matériau verrouillage	Ressort en acier galvanisé