



limiteur de débit unidirectionnel VFOF-LE-H-G18-Q6

N° de pièce: 1526931
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2019. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement
Raccord pneumatique 1	QS-6
Raccord pneumatique 2	G1/8
Mode d'actionnement	manuel
Elément de réglage	Raccord droit à six pans intérieurs
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	250 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	150 ... 260 l/min
Pression de service	0,2 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Matériau corps	PBT
Position de montage	indifférent
Possibilité de pivotement	360° / pas de rotation continue admissible
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	420 l/min
Débit normal dans le sens antiretour 6 -> 0 bar	840 ... 1100 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Fluide de commande	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Couple de serrage nominal	3 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Couple d'activation admissible de la vis de réglage	1 Nm
Poids du produit	13,9 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau vis creuse	Alliage d'aluminium
Matériau manchon	Alliage d'aluminium
Matériau bague de démontage	POM
Matériau vis de réglage	Laiton