



# manomètre MA-15-10-QS-6

N° de pièce: 153384

FESTO

avec unité d'affichage en bars et psi.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage d'affichage [bar]	0 ... 10 bar
Taille nominale manomètre	15
Conception	Manomètre de pression à tube de Bourdon sans système de mesure
Mode de fixation	Pose de conduites
Fluide de service	Gaz inertes Fluides neutres
Pression de service MPa	0 ... 1 MPa
Pression de service	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Facteur de charge alternante	0,66
Classe de précision de mesure	5
Degré de protection	IP53
Température du fluide	-20 ... 60 °C
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Position du raccord	Face arrière centrée
Raccord pneumatique	QS-6
Matériaux en contact avec le média	Laiton
Matériau tourillon vissé	Laiton
Matériau corps	Acier
Matériau hublot de contrôle	PC
Couleur boîtier	noir
Poids du produit	10 g
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Sans acétylène Sans oxygène