


clapet anti-retour HB-1/2-QS-12

N° de pièce: 153461

FESTO

Passage du raccord instantané QS au filetage.
Ce type peut être utilisé pour le vide.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction anti-retour
Raccord pneumatique 1	QS-12
Raccord pneumatique 2	R1/2
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal	2.206 l/min
Pression de service	-1 ... 10 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Matériau corps	Aluminium anodisé
Couleur boîtier	argent
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Pression différentielle min., à l'ouverture	0,1 bar
Pression différentielle min., à la fermeture	0,2 bar
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	69 g
Note sur la matière	Conforme RoHS