

# robinet à boisseau sphérique


## QH-QS-4-1/8

N° de pièce: 153486

FESTO

avec raccords QS.

Ce type peut être utilisé pour le vide.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	2/2 bistable
Raccord pneumatique 1	R1/8
Raccord pneumatique 2	QS-4
Mode d'actionnement	manuel
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal	235 l/min
Diamètre nominal	2,5 mm
Pression de service MPa	-0,1 ... 1 MPa
Pression de service	-1 ... 10 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Conception	Robinet à boisseau sphérique
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	14 g
Note sur la matière	Conforme RoHS