

Union en T QST-3/16T-5/32-U


N° de pièce: 153730

FESTO

à réduction.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille | Standard |
| Diamètre nominal | 2,3 mm |
| Position de montage | indifférent |
| Taille du bidon | 1 |
| Conception | Principe push-pull |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Agrément | Germanischer Lloyd |
| Poids du produit | 11 g |
| Nombre de sorties | 2 |
| Nombre d'alimentations | 1 |
| Raccord pneumatique 1 | pour diamètre extérieur de tuyau de 3/16" |
| Raccord pneumatique 2 | pour diamètre extérieur de tuyau de 5/32" |
| Couleur de la bague de déverrouillage | gris |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Information matière corps | PBT |
| Information matériau bague de désaccouplement | POM |
| Information matière joint de tuyau | NBR |
| Information matériau segment de fixation de tuyau | Acier fortement allié inoxydable |