

languette de commutation DASI-Q11-20/25-A-SL

N° de pièce: 1568436

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille | 20 25 |
| Forme | pour rainure en T |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 4 g |
| Mode de fixation | bloqué dans la rainure en T avec vis sans tête taraudé |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau vis | Acier zingué |