

# flasque orientable SUA-50

N° de pièce: 157324

FESTO

pour vérins ADVU, AEVU, pour chape de pied LBN ou LN, LSN.



## Fiche technique

| Caractéristique                         | Valeur                                 |
|---|--|
| Taille                                  | 50                                     |
| Position de montage                     | indifférent                            |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens         |
| Conformité PWIS                         | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Température ambiante                    | -40 ... 90 °C                          |
| Poids du produit                        | 288 g                                  |
| Note sur la matière                     | Conforme RoHS                          |
| Matériau fixation                       | Alliage d'aluminium                    |
| Matériau boulons                        | Acier zingué                           |
| Matériau manchon                        | Acier à ressort                        |
| Matériau palier                         | Plastique                              |
| Matériau vis                            | Acier galvanisé                        |
| Matériau verrouillage                   | Acier à ressort                        |
| Matériau arbre                          | Acier<br>avec revêtement de protection |