


flasque orientable SNGB-250

N° de pièce: 157512

FESTO

Chape de pied compatible LN, LSN.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	250
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 ... 90 °C
Poids du produit	16.141 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	Fonte à graphite nodulaire
Matériau boulons	Acier zingué
Matériau palier	Plastique
Matériau disque	Acier zingué
Matériau vis	Acier zingué
Matériau verrouillage	Ressort en acier galvanisé