

# flasque orientable SNGB-320

N° de pièce: 157513

FESTO

Chape de pied compatible LN, LSN.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	320
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 ... 90 °C
Poids du produit	26.636 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	Fonte à graphite nodulaire
Matériau boulons	Acier zingué
Matériau palier	Plastique
Matériau disque	Acier zingué
Matériau vis	Acier zingué
Matériau verrouillage	Ressort en acier galvanisé