

# raccord cannelé CN-M3-PK-2

N° de pièce: 15871

FESTO

pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PP, PR.  
avec joint



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	1,5 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Raccord pneumatique 1	Filetage M3
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 3 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Acier fortement allié