


filtre pour vide VAF-PK-4

N° de pièce: 15889

FESTO

intégrable en ligne, dans la tuyauterie.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	3 mm
Position de montage	indifférent
Finesse du filtre	50 µm
Pression de service	-0,95 ... 0 bar
Remarque concernant la pression de service	Utilisation uniquement dans les systèmes de vide ouverts
Débit en cas de dépression = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	70 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 ... 40 °C
Poids du produit	6 g
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccord pneumatique	PK-4 avec écrou-raccord
Matériau écrou-raccord	POM
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau filtre	Tissu PA
Matériau corps	PA
Capacité d'impulsion d'éjection	≤ 8 bar