


# Câble de connexion KMP1-02-VI-16-X

N° de pièce: 158987  
Produit de fin de série

FESTO

Le câble est disponible dans les longueurs 1-99 m.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

| Caractéristique                                       | Valeur                            |
|---|-----------------------------------|
| Position de montage                                   | indifférent                       |
| Plage de tension de service CA                        | $\leq 300$ V                      |
| Plage de tension de service CC                        | $\leq 250$ V                      |
| Courant admissible                                    | 4 A                               |
| Degré de protection                                   | IP65                              |
| Température ambiante pour câble non posés à demeure   | 5 ... 70 °C                       |
| Température ambiante                                  | -30 ... 70 °C                     |
| Connexion électrique                                  | à 40 pôles<br>Connecteur femelle  |
| Structure du câble                                    | 39 x 0,75 mm <sup>2</sup>         |
| Diamètre de câble                                     | 17 mm                             |
| Mode de fixation                                      | avec étrier de serrage            |
| Information matière corps                             | Alliage léger moulé sous pression |
| Information matière gaine de câble                    | PE                                |
| Information relative aux matériaux : contacts à fiche | argenté<br>Alliage de cuivre      |