


Ventouse VAS-8-M5-SI

N° de pièce: 160988

FESTO

Bague d'étanchéité non comprise dans la fourniture.
Fin de série. Disponible jusqu'en 2012.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	2 mm
Diamètre de ventouse	8 mm
Diamètre d'aspiration effectif	5,5 mm
Conception	Raccord du vide en haut ronde, standard
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Température ambiante	-40 ... 200 °C
Force à 70 % de vide	1,6 N
Poids du produit	2 g
Filetage de fixation	M5
Fixation de ventouse	M5
Raccord de vide	M5
Dureté Shore	60 +/- 5
Information matière embouts filetés	Alliage d'aluminium
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone
Information matière ventouse	VMQ (silicone)