

anneau d'étanchéité OL-M12

N° de pièce: 161182

FESTO

étanche



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	ISO 16030
Taille du bidon	1
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 30 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Température ambiante	-40 ... 100 °C
Serrage manuel à température ambiante	oui
Couple de serrage nominal	13,5 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Note sur la matière	Conforme RoHS