


# connecteur coudé MPPE-3-B

N° de pièce: 161839

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fréquence de connexion	500
Mode de fixation	avec écrou-raccord
Position de montage	indifférent
Poids du produit	65 g
Connexion électrique	à 8 pôles Connecteur femelle coudé soudable
Plage de tension de service CC	$\leq 60$ V
Courant admissible	5 A
Presse-étoupe	Pg9
Diamètre de câble admissible	6 ... 8 mm
Section de raccordement	0,75 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-30 ... 95 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau corps	PA
Couleur boîtier	noir
Matériau écrou-raccord	PA
Matériau contacts à fiche	Cuivre étamé