


Filtre ultra-fin LFMA-1/2-H-A

N° de pièce: 162815

FESTO

cartouche filtrante 0,01 µm, avec cuve métallique de protection.
Fin de série. Livrable jusqu'en 2008



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	0,01 µm
Pouvoir de séparation du filtre	99,9999 %
Purgeur de condensat	automatique
Conception	Filtre à fibres
Affichage de pression différentielle	Manomètre
Pression d'entrée 1	0 ... 16 bar
Débit nominal normal	1.100 l/min
Fluide de service	Air comprimé
Température du fluide	1,5 ... 60 °C
Teneur résiduelle en huile	0,01 mg/m ³
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	1.120 g
Mode de fixation	avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière filtre	Fibre de silicate de bore
Information matière corps	Zinc moulé sous pression