


câble de connexion KVIA-10

N° de pièce: 163961

FESTO

pour appareils analogiques



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CA	≤ 250 V
Courant admissible	1 A
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Poids du produit	567 g
Connexion électrique	Connecteur mâle droit
Structure du câble	6x0,25
Diamètre de câble	8 mm
Longueur de câble	10 m
Mode de fixation	avec écrou-raccord
Information matière corps	PBT
Information matière gaine de câble	PVC
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Bronze argenté et doré