

# câble de connexion KMP3-25P-22-X


N° de pièce: 163971  
Produit de fin de série

FESTO

Pour terminal de distributeurs CPV.

Le câble est disponible dans les longueurs 1-99 m.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Exemple de  
représentation

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	à trou débouchant
Position de montage	indifférent
Connexion électrique	Connecteur femelle Sub-D à 25 pôles
Tension de service nominale CC	24 V
Courant admissible	3 A
Diamètre de câble	12 mm
Structure du câble	24x0,25
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 80 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Alliage de cuivre doré