


connecteur coudé PEV-1/4-WD-LED-24

N° de pièce: 164274

FESTO

pour pressostat, avec LED.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conforme à la norme	EN 175301-803
Témoin d'état de commutation	LED jaune LED verte
Mode de fixation	vissé
Départ de câble	coudé
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Plan de pose type A sur la base de EN 175301-803
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	4
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	4
Connexion électrique 1, type de fixation	Vis centrale M3
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Borne à vis
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	5
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	5
Plage de tension de service CC	15 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	8 A
Presse-étoupe	Pg11
Diamètre de câble admissible	4,5 ... 11 mm
Section de raccordement	0,25 ... 1,5 mm ²
Degré de protection	IP65
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	-40 ... 80 °C
Remarque sur la température ambiante	Note derating
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA6
Couleur boîtier	transparent
Matériau contacts à fiche	Laiton nickelé étamé