



électrodistributeur MVH-5/3E-1/4-B-VI-X

N° de pièce: 164573

FESTO

avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/3 à l'échappement
Mode d'actionnement	électrique
Débit nominal normal	1.600 l/min
Pression de service	3 ... 10 bar
Conception	Piston tiroir
Type de rappel	Ressort mécanique
Diamètre nominal	10 mm
Fonction d'échappement	réglable
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Type de commande	piloté
Sens d'écoulement	irréversible
Valeur b	0,38
Valeur C	6,35 l/sbar
Temps de commutation Arrêt	45 ms
Temps de commutation Marche	33 ms
Caractéristiques de bobine	24 V DC : 2,5 W
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Fluide de service	Air comprimé filtré, avec un degré de filtration de 40 µm, lubrifié ou non lubrifié
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	Embase G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	Embase G1/4
Raccord pneumatique 4	G1/4
Raccord pneumatique 5	Embase
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression