

# bloc de raccordement CPE18-PRSG-2

N° de pièce: 164970


Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

pour distributeurs de la série Compact Performance, avec canaux PRS obturés

N'utiliser sur cette embase que des raccords vissés à pas G.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	2
Pression d'éclatement	3 MPa
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	170 g
Mode de fixation embase	à trou débouchant à rail symétrique
Raccord pneumatique 1	G1/2
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA