


embase PAML-CP-90-HP3-G34

N° de pièce: 1651542

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	90
Largeur nominale DN	36
Série	L
Pression de service MPa	0 ... 5 MPa
Pression de service	0 ... 50 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-::-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température du fluide	5 ... 60 °C
Température ambiante	5 ... 60 °C
Poids du produit	750 g
Raccord pneumatique 1	G3/4
Raccord pneumatique 2	G3/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Alliage d'aluminium
Matériau joints	NBR
Matériau vis	Acier inoxydable