

câble F.O.
SOEZ-LLG-RT-0,5-M6
N° de pièce: 165356

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Méthode de mesure	Fibre optique Capteur à réflexion
Température ambiante	-20 ... 160 °C
Taille	M6
Poids du produit	34 g
Matériau corps	Laiton chromé
Plage de réglage limite supérieure	100 mm
Température ambiante montage déplacé	-20 ... 120 °C
Degré de protection	IP54
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L