

Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/4-PK-6-B-CT

N° de pièce: 165651

FESTO

pour réglage du débit d'échappement, avec raccord orientable.
Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|--|
| Fonction de distributeur | Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement |
| Raccord pneumatique 1 | PK-6 avec écrou-raccord |
| Raccord pneumatique 2 | G1/4 |
| Elément de réglage | Vis à tête fendue |
| Mode de fixation | vissable |
| Débit nominal normal dans le sens de la limitation | 540 l/min |
| Débit nominal normal dans le sens anti-retour | 410 ... 585 l/min |
| Pression de service | 0,3 ... 10 bar |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Fluide de service | Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 40 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 40 µm |
| Agrément | Germanischer Lloyd |
| Position de montage | indifférent |
| Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar | 840 l/min |
| Débit normal dans le sens antiretour 6 -> 0 bar | 635 ... 910 l/min |
| Température du fluide | -10 ... 60 °C |
| Couple de serrage max. | 11 Nm |
| Poids du produit | 45 g |
| Information matière embouts filetés | Alliage d'aluminium |
| Note sur la matière | sans cuivre ni PTFE |
| Information matière joints | NBR |
| Information matériau vis de réglage | Alliage d'aluminium |
| Information matériau raccord orientable | Zinc moulé sous pression |