


kit axial EAMM-A-D60B-70A-S1

N° de pièce: 1679566

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	17 Nm
Poids du produit	750 g
Code d'interface, actionneur	D60B
Code d'interface, moteur	70A
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS