

Guidage pour charges lourdes HD-18- -

N° de pièce: 170025


FESTO

configurable.

Pour la configuration, mettre d'abord le produit dans le panier.

Pour ce produit, les caractéristiques techniques et les accessoires peuvent varier en fonction de la configuration.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2009.



Fiche technique

~ConfIndependentDatasheet

Caractéristique	Valeur
Taille	18
Course	10 ... 1.810 mm
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Axe de guidage sans actionneur
Vitesse max.	3 m/s
Classe de résistance à la corrosion KBK	0
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Force max. Fy	1.820 N
Force max. Fz	1.820 N
Moment max. Mx	70 Nm
Moment max. My	115 Nm
Moment max. Mz	112 Nm
Masse en mouvement	450 g
Masse en mouvement à 0 mm de course	450 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	72 g
Poids de base à 0 mm de course	2.950 g
Information matière élément de guidage	Acier
Information matière corps	Alliage d'aluminium anodisé