


Alimentation électrique

SPC200-PWR-AIF

N° de pièce: 170175

FESTO

pour bloc d'alimentation et connexion d'interface d'axe



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Consommation de courant max. charge	5 A
Consommation de courant max. logique	4 A
Tension de service nominale CC	24 V
Autonomie en cas de coupure de la tension logique	10 ms
Ondulation résiduelle	2 %
Consommation de courant typique module	100 mA
Variations de tension admissibles	-5 % / +25 %
Poids du produit	82 g
Connexion électrique tension de service	Barrette de fixation à 3 pôles
Connexion électrique AIF OUT	à 5 pôles
Caractéristique jonction d'axes	2 axes pneumatiques 16 entrées fonctionnelles TOR max. 16 sorties fonctionnelles TOR max.
Emplacement de montage	1