


Module de consigne SPC200-2AI-U

N° de pièce: 170177

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Erreur max. d'amplification	0,2 %
Précision absolue de la tension de référence	0,4 %
Nombre d'entrées analogiques	2
Résolution	12 Bit
Filtre d'entrée	Passe-bas 16 Hz
Plage de tension d'entrée	0 ... 10 V
Courant de charge max. de la source de tension de référence	8 mA
Erreur d'offset max.	1,5 mV
Résistance d'entrée min.	200 kOhm
Tension de référence	10 V
Consommation de courant typique module	10 mA
Poids du produit	55 g
Précision absolue de la tension du transformateur	< 0,3 % FS
Défaut de linéarité	3 LSB
Connexion électrique entrées	Barrette de fixation à 9 pôles
Emplacement de montage	à partir de 3 et plus