


silencieux UC-3/8

N° de pièce: 1707427

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	1
Pression de service MPa	0 ... 1 MPa
Pression de service	0 ... 10 bar
Débit à l'atmosphère	5.000 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Niveau de pression sonore	60 dB(A)
Température ambiante	-10 ... 70 °C
Poids du produit	10,5 g
Raccord pneumatique	G3/8
Matériau insert silencieux	PE
Matériau tourillon vissé	PE
Note sur la matière	Conforme RoHS