


connecteur femelle MSSD-C-4P

N° de pièce: 171157

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis M3
Position de montage	indifférent
Poids du produit	22 g
Connexion électrique	à 3 pôles Connecteur femelle coudé Brochage type A, selon EN 175301-803 selon DIN EN 175301-803 forme parallélépipédique MSC forme parallélépipédique MSN1
Presse-étoupe	Pg9
Diamètre de câble	6 ... 8 mm
Section nominale de conducteur	$\leq 1,5 \text{ mm}^2$
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-25 ... 90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Plastique
Couleur boîtier	noir