


Interface d'axe SPC-AIF-SUP-24DC

N° de pièce: 171182

FESTO

pour interface d'axe.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Consommation de courant max.	3 A
Tension de service nominale CC	24 V
Variations de tension admissibles	-5 % / +25 %
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Résistance permanente au choc selon DIN/IEC 68 partie 2-82	contrôlé selon niveau de sévérité 2
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Résistance aux vibrations selon DIN/IEC 68 partie 2-6	contrôlé selon niveau de sévérité 2
Température ambiante	0 ... 50 °C
Poids du produit	150 g
Connexion électrique tension de charge	Connecteur mâle Forme ronde M12x1 à 5 pôles
Connexion électrique AIF IN	Connecteur mâle Forme ronde M9 à 5 pôles
Connexion électrique AIF OUT	Connecteur femelle Forme ronde M9 à 5 pôles
Longueur de câble	0,2 m