

# filtre fin LFMB-3/4-D-MAXI-A-NPT

N° de pièce: 173721

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

cartouche filtrante 1 µm, avec cuve métallique de protection.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Série	D
Taille	Maxi
Finesse du filtre	1 µm
Purgeur de condensat	automatique
Pression de service	2 ... 12 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gaz inertes
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [5 : 7 : 3] Gaz inertes
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air	2.220 l/min
Débit normal min. pour classe de pureté de l'air	750 l/min
Pouvoir de séparation du filtre	99,99 %
Protection de cuve	Cage de protection métallique
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	1,5 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Teneur résiduelle en huile	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Mode de fixation	Pose de conduites avec équerre-support au choix :
Position de montage	vertical
Raccord pneumatique 1	3/4 NPT
Raccord pneumatique 2	3/4 NPT
Matériau corps	Zinc moulé sous pression
Matériau filtre	Fibre de silicate de bore
Matériau cuve	PC
Note sur la matière	Conforme RoHS