

# unité de conditionnement FRC-1/8-D-O-MINI-NPT

N° de pièce: 173830

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

FESTO

Combinaison de filtre, détendeur et lubrificateur, filtre 40 µm, avec cuve métallique de protection.

Avec purgeur manuel de condensats. Sans manomètre.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur   |
|---|--|
| Taille  | Mini   |
| Purgeur de condensat                          | manuel monostable  |
| Finesse du filtre                             | 40 µm  |
| Pression de service                           | 1 ... 16 bar   |
| Plage de réglage de pression                  | 0,5 ... 12 bar   |
| Débit nominal normal                          | 700 l/min  |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gaz inertes                                |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 2 - Effets de corrosion moyens   |
| Conformité PWIS                               | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Classe de pureté de l'air en sortie           | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Gaz inertes                                |
| Température du fluide                         | -10 ... 60 °C  |
| Température ambiante                          | -10 ... 60 °C  |
| Poids du produit                              | 600 g  |
| Mode de fixation                              | avec accessoires   |
| Raccord pneumatique 1                         | 1/8 NPT  |
| Raccord pneumatique 2                         | 1/8 NPT  |
| Note sur la matière                           | Conforme RoHS  |
| Matériau corps                                | Zinc moulé sous pression   |
| Matériau cuve                                 | PC   |