


fixation par pattes HNC-125

N° de pièce: 174375

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	125
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	1.902 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	Acier zingué
Matériau vis	Acier zingué