


accouplement EAMC-65-90-25-32

N° de pièce: 1745817

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	25 mm
Diamètre de support 2	32 mm
Taille	65
Longueur nominale	90 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	4.500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	417 kgmm ²
Couple transmissible	92 Nm
Poids du produit	535 g
Note sur la matière	Conforme RoHS