

flasque orientable SNCB-32-R3

N° de pièce: 176944

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	32
Selon la norme	ISO 15552
Variantes	Excellente protection anti-corrosion
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F5a
Température ambiante	-40 ... 90 °C
Poids du produit	100 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	Aluminium moulé sous pression avec revêtement de protection
Matériau boulons	Acier fortement allié inoxydable
Matériau palier	Plastique
Matériau disque	Acier zingué
Matériau vis	Acier fortement allié inoxydable
Matériau verrouillage	Ressort en acier galvanisé