


répartiteur multipôle MPV-E/A08-M8

N° de pièce: 177669

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------------------|--|
| Mode de fixation | à trou débouchant à rail symétrique au choix : |
| Poids du produit | 100 g |
| Connectique électrique E/S | M8 à 3 pôles |
| Plage de tension de service CC | 10 ... 30 V |
| Courant admissible par emplacement | 1 A |
| Courant admissible | 4 A |
| Degré de protection | IP65 monté selon IEC 60529 |
| Température ambiante | -20 ... 80 °C |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Matériau corps | renforcé PA6 |
| Matériau connecteur femelle | Laiton |