

# raccord enfichable CQ-1/2-18H

N° de pièce: 177709

FESTO

pour débits élevés.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	12,7 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	1
Conception	Principe push-pull
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 7 bar
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 15 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-25 ... 70 °C
Couple de serrage nominal	2,5 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit	18 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/2
Raccord pneumatique 2	Union mâle CQ-18
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	POM
Matériau bague de démontage	POM