


# bouchon CQC-15H

N° de pièce: 177713

FESTO

pour l'obturation des raccords enfichables.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	1
Conception	Principe push-pull
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 7 bar
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 15 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-25 ... 70 °C
Poids du produit	6 g
Raccord pneumatique 1	Union mâle CQ-15
Raccord pneumatique 2	Union mâle CQ-15
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau bouchon d'obturation	POM