


répartiteur CQD-12/15/18/22

N° de pièce: 177717

FESTO

avec 4 bouchons.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	18,6 mm
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	1
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 7 bar
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 15 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	-25 ... 75 °C
Température ambiante	-25 ... 70 °C
Couple de serrage nominal	2,5 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 10 %
Nombre de sorties	4
Nombre d'alimentations	1
Raccord pneumatique 1	Taraudage G1/2
Raccord pneumatique 2	Taraudage G1/2
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	POM