


tuyau PQ-AL-15X1X3000

N° de pièce: 177733

FESTO

convient pour l'air comprimé, le vide et les fluides.
Longueur 3m.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	15 mm
Diamètre intérieur	13 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 15 bar
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-25 ... 75 °C
Température ambiante	-30 ... 75 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,119 kg/m
Couleur	argent
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	Alliage d'aluminium