

# accouplement

## EAMD-56-46-25-23X27-U

N° de pièce: 1781045

FESTO

actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur pas à pas ou brushless



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	25 mm
Diamètre de support 2	23 mm
Taille	56
Longueur nominale	46,5 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	5.500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	151 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	75 Nm
Poids du produit	407 g
Note sur la matière	Conforme RoHS