

Terminal de distributeurs

VIMP-04-D-1


N° de pièce: 18084

FESTO

avec connecteur multipôle, taille 1.

Selon la configuration, les illustrations, les données techniques sur la fiche technique et les accessoires adéquats peuvent ne pas convenir au produit sélectionné.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

~ConfIndependentDatasheet

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2, monostable 5/2 bistable 5/3, sous pression 5/3 à l'échappement 5/3, fermé
Débit nominal normal	1.200 ... 2.600 l/min
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Pilotage électrique	Multipol
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	14
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Degré de protection	IP65
Fonction d'échappement	réglable
Mode d'actionnement	électrique
Type de terminal	04
Conception	Piston tiroir
Alimentation en air de pilotage	externe interne
Structure du terminal de distributeurs	modulaire et extensible
Affichage de la position de commutation	LED
Pression de commande	2 ... 10 bar
Compatible vide	oui
Tension de service nominale CA	110 V
Tension de service nominale CC	24 V
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Température du fluide	-10 ... 60 °C