

commande manuelle auxiliaire HAB-1/4

N° de pièce: 184586

FESTO

pour échappement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	7 mm
Position de montage	indifférent
Fonction de distributeur	Elément de mise à l'échappement
Pression de service	0 ... 10 bar
Débit nominal d'échappement 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	165 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 ... 80 °C
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Couple de serrage max.	15 Nm
Mode de fixation	vissable
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé