


# Vérin cylindrique CRDG-3/4"- -P-A

N° de pièce: 185390


FESTO

inoxydable,  
pour détection sans contact, avec bagues d'amortissement élastiques  
aux fins de course.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



Exemple de  
représentation



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	0,4 ... 13 "
Diamètre de piston	3/4 "
Selon la norme	ISO 6432
Amortissement	Bagues d'amortissement élastiques des deux côtés (P)
Conforme à la norme	ISO 6432
Pression de service	1 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé filtré
Classe de résistance à la corrosion KBK	4
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force théorique sous 6 bar, au recul	158 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	188 N
Raccord pneumatique	NPT1/8-27
Information matière couvercle	Acier fortement allié inoxydable
Information matière joints	TPE-U(PU)
Information matière corps	Acier fortement allié inoxydable
Information matière tige de piston	Acier fortement allié inoxydable